

Valigetta di raccordi ad innesto rapido in polimero CONEX



Descrizione	
Riferimento	Composizione
MAL RP150	Assortimento di 150 raccordi istantanei CONEX : 50 raccordi dritti maschio: (per tubo Ø est.) 10x RPD MR0600 (Ø 6mm) / 10x RPD MR0601 (Ø 6mm) 10x RPD MR0800 (Ø 8mm) / 10x RPD MR0801 (Ø 8mm) 10x RPD MR0802 (Ø 8mm) 40 gomiti maschi conici: (per tubo Ø est.) 10 x RPC MR0600 (Ø 6mm) / 10x RPC MR0601 (Ø 6mm) 10x RPC MR0800 (Ø 8mm) / 10x RPC MR0801 (Ø 8mm) 10 gomiti maschi cilindrici: (per tubo Ø est.) 10x RPC MG0601 (Ø 6mm) 30 raccordi dritti: (per tubo Ø est.) 10x RPU ET0606 (Ø 6mm) / 10x RPU ET0808 (Ø 8mm) 10x RPU ET1010 (Ø 10mm) 20 T uguali: (per tubo Ø est.) 10x RPT ET0606 (Ø 6mm) / 10x RPT ET0808 (Ø 8mm) 1 tagliatubo: R22 CT

